

**Edge to edge edzett üveg
képernyővédő iPhone 16 Pro Max-
hoz applikátorral - Duo csomag**



Termékleírás

Ez az edge to edge edzett üveg képernyővédő kiváló védelmet nyújt az iPhone 16 Pro Max készülékéhez. A csomag két darab képernyővédőt tartalmaz egy újrahasználatos applikátorral, amely biztosítja a könnyű és pontos felhelyezést.

Műszaki adatok

- Vastagság: 0,33 mm üveg + 0,33 mm AB ragasztó
- Keménység: 9H
- Fényáteresztés: $\geq 90\%$
- Lefedettség: Teljes, selyemnyomott szélekkel
- Jellemzők: Ujjlenyomatálló, karcálló
- Bevonat: Plazma ujjlenyomatálló olaj
- Vízlepergető képesség: Kezdeti vízcseppszög 110 fok
- Alkalmazás: Az üveg applikátorral együtt érkezik, nem külön

A csomag tartalma

- 2 x Edge to edge edzett üveg képernyővédő
- 1 x Újrahasználatos applikátor

- 1 x Tisztító készlet (alkoholos törlőkendő, mikroszálas törlőkendő, porvédő matrica)

Telepítési útmutató

1. Alaposan mossa meg a kezét.
2. Kapcsolja ki az iPhone 16 Pro Max készüléket.
3. Tisztítsa meg a képernyőt a mellékelt alkoholos törlőkendővel, majd szárítsa meg a mikroszálas kendővel.
4. Használja a porvédő matricát a maradék por eltávolításához.
5. Távolítsa el a védőfóliát az üveg képernyővédő hátoldaláról.
6. Az applikátor segítségével igazítsa a képernyővédőt a telefon kijelzőjéhez, ügyelve arra, hogy teljesen lefedje azt edge to edge.
7. Nyomja meg az applikátor közepét, és mozgassa az ujját kifelé az üveg felhelyezéséhez.
8. A felhelyezés után óvatosan távolítsa el az applikátort a képernyővédő felső rétegéről.
9. Ha buborékok maradtak, óvatosan nyomja ki őket a szélek felé a mikroszálas kendő segítségével.

Főbb jellemzők

- Teljes lefedettség: Edge to edge védelem selyemnyomott szélekkel a tökéletes megjelenésért.
- Magas átlátszóság: $\geq 90\%$ fényáteresztés megőrzi az iPhone 16 Pro Max kijelzőjének élénkségét.
- Tartósság: 9H keménységi fokozat kiváló védelmet nyújt a karcolások és ütődések ellen.
- Oleofób bevonat: A plazma ujjlenyomatálló olaj tisztítja az ujjlenyomatokat és megkönnyíti a tisztítást.

- Könnyű felhelyezés: Az applikátor biztosítja a pontos, buborékmentes felhelyezést.

Ápolás és karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa a képernyővédőt puha, szőszmentes kendővel.
- Kerülje az erős vegyszerek vagy súroló hatású anyagok használatát a tisztításhoz.
- Ha a képernyővédő megsérül, azonnal cserélje ki a készülék folyamatos védelme érdekében.

Biztonsági óvintézkedések

- Gyermekektől távol tartandó.
- Ne hajlítsa meg és ne gyakoroljon túlzott nyomást a képernyővédőre.
- Törés esetén óvatosan kezelje, hogy elkerülje az üvegszilánkok okozta sérüléseket.

Újrahasználható applikátor

- Az applikátor többször is használható, így mindkét képernyővédőt precízen felhelyezheti.
- Használat után tisztítsa meg az applikátort puha, nedves kendővel, és tárolja biztonságos helyen.

